



Company address: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.ggmgastro.com
Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@ggmgastro.com



SKU: POI238S2#AEI233

**Pizza preparation table Premium PLUS- 2305x800mm - with 2 doors
& 2 drawers- incl. refrigerated display case - 11x GN 1/4**

"EN | ENGLISH
DE | DEUTSCH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO"

Risks



Risk of fire

- **WARNING:** Appliance can generate high temperatures and cause fires.
- Keep away from open flames, sparks and hot surfaces.
- Excessive heat build-up can cause fire or explosion.
- Do not use or store near easily flammable materials like paper, fabric and petrol.
- To avoid overheating, refrain from covering the product or using it in poorly ventilated areas.
- Store out of the reach of children! Careless use can be hazardous.
- Defective cables or connections can cause short circuits and fires. Ensure regular inspection.
- Appliance can cause fire or explosion in combination with certain gases or vapours.



Risk of ice burns

- **WARNING:** Direct contact with extremely cold surfaces or substances can cause severe ice burns and may damage skin and tissue.
- Keep away from children!
- Improper use can result in hazards due to extreme cold.
- Wear protective clothing (gloves, goggles) when handling cryogenic materials.



Risk of electric shock

- **WARNING:** Improper use can lead to serious injury or death.
- Avoid contact with water, as this can cause short circuits and life-threatening electric shocks
- Ensure compliance with the specified voltage and current. Use with the wrong voltage can cause overheating, fire or electric shocks.
- Do not open the appliance. Repairs and maintenance should be carried out only by qualified personnel.
- Do not use damaged cables or plugs.
- Keep out of the reach of children and of persons without appropriate training! Improper use can present a risk to life.
- Do not handle the plug with wet hands! This can lead to an immediate electric shock.



Risk of explosion

- **WARNING:** Improper use can cause explosion.
- Improper use can cause serious injuries or damage.
- Avoid high temperatures, open flames, sparks and ignition sources.
- Avoid pressure build-up inside the appliance. Follow the instructions for use.
- Be aware that electrical devices, sparks and static discharges can cause explosions.



Risk of injury

- **WARNING:** Improper use can lead to serious injury or death.
- Keep out of the reach of children! Improper use can be hazardous.
- Risk of injury from sharp edges, moving parts or high forces.
- Do not store this appliance where it is at risk of falling. Place only on secure, stable surfaces.
- Do not attempt to repair or modify the appliance yourself. This increases the risk of injury.
- Take precautionary measures: Wear suitable protective clothing and gloves when using the appliance.



Risk of suffocation and choking

- **WARNING:** Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Keep away from small children! Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Dispose of plastic bags safely due to the risk of suffocation for children and animals.
- Use appliance only in well-ventilated areas.

Description (english)

Product advantages

- Interior with rounded corners (easier to clean)
- Doors with deep-drawn interior walls and easy exchangeable seals
- Doors with ergonomic handle edges for opening from both sides

Design

- The best branded appliance in its class
- Digital display
- **Self-closing doors**
- 2 Door
- Opening direction of the doors can be changed
- 2 Drawers (refrigerated)
- Cooling table: 12 x EN 600 x 400 containers
- Adjustable feet to **200 mm** , total achievable height of the furniture **900 mm**
- Equipped with top display case
- Top-mounted display case: for example 11 x GN 1/4 Container, GN 1/2, GN 1/3 also possible
- Suitable for GN containers with a max. depth of 150 mm

Our recommendation

- **Control module item no. WMKEV (Wifi) or BMKEV (Bluetooth)**
- No more manual temperature recordings and less work for staff thanks to seamless temperature monitoring
- Automatic documentation of the daily temperature for the food control authority (HACCP)

Quality

- Premium standard of workmanship
- High-quality Stainless Steel AISI 304
- Stainless steel evaporator bowl
- Easy to dismantle guides and grids
- CFC-free polyurethane insulation
- Granite worktop with rounded edges

Cooling Cooling table

- Automatic defrost function
- Ventilated condensation system
- Monitoring of the defrost temperature
- Water outlet on the inside of the cooling chamber
- Adjustable end temperature of the defroster
- Temperature range: **2 °C to 6 °C**
- Condenser unit with rails (**3/4** retractable)

Cooling Top-mounted display case

- Manual defrosting
- Static cooling
- Refrigerant: **R290**, CFC-free

- Temperature range: **2 °C to 6 °C**

Connection

- Power: 493 watt
- Delivery with 2 Schuko plug
- Electrical connection: **230V / 1N/PE / 50 Hz**

Dimensions

- Exterior dimensions W x D x H: **2.305 mm x 800 mm x 1.240 mm**

Scope of delivery

- 1 x cooling table
- 1 x display case
- The GN containers are not included in the scope of delivery!

Standards

- Manufactured in accordance with relevant hygiene and safety standards
- CE marking as proof of conformity with EU regulatory standards
- Material complies with European food standards

Technical data sheet (english)

Overall dimensions

Width 2.305 mm

Depth 800 mm

Height 1.240 mm

Cooling table dimensions

Width 2.305 mm

Depth 800 mm

Height 980 mm

Door dimension 440 mm x 520 mm

Racks 400 mm x 600 mm

Dimensions display case

Width 2.305 mm

Depth 353 mm

Height 260 mm

Details

Cooling table

Operation Digital

Doors 2

Drawers 2

Usable volume 600 l

Insulation	55 mm
Countertop display case	
Operation	Digital
Usable volume	70 l
GN container	1/4 max. depth 150 mm

Cooling Cooling table

Defrosting	Automatic
Cooling factor	Static
Refrigerant	R290
Temperature	2 °C ~ 6 °C

Cooling display case

Defrosting	Automatic
Cooling factor	Static
Refrigerant	R290
Temperature	-1 °C ~ 7 °C

Connection values cooling table

Power	368 Watt
Voltage	230V
Phase(s)	1N/PE
Frequency	50 Hz

Connection values display case

Power	125 Watt
Voltage	230V
Frequency	50 Hz
Phase(s)	1N/PE

Delivery

Shipping method	Haulage
Delivered as	Mounted
Weight	360 kg

Information for children / vulnerable persons

Important Safety Information: This device is intended exclusively for use by adults. It is not suitable for use by children. Due to the design and functionality of the device, improper handling may lead to serious injury hazards. Children must not operate or use the device under any circumstances. Operation, handling, and maintenance of the device are strictly limited to adults who have been properly instructed and are familiar with the relevant safety and operating guidelines.

Customer service

Customer Service Information: If you have any questions or encounter problems, please read the user manual carefully first. Many answers and solutions can be found there. If the issue persists, if you are uncertain about anything, or if there is a malfunction with the device, please contact our customer service team. Our service team is happy to assist you with support, technical information, or repair inquiries.

Support times

DE | German: Our customer service is available Monday to Friday, from 08:30 to 17:30 (Central European Time, CET/CEST).

Spare parts / accessories

You are welcome to request spare parts and accessories through our sales department or customer service.

Risiken (deutsch)



Brandgefahr

- **WARNUNG:** Gerät kann hohe Temperaturen erzeugen und Brände verursachen.
- Von offenen Flammen, Funken und heißen Oberflächen fernhalten.
- Übermäßige Hitzeeinwirkung kann zu Brand oder Explosion führen.
- Nicht in der Nähe von leicht entflammaren Materialien wie Papier, Stoff oder Benzin verwenden oder lagern.
- Das Produkt nicht abdecken oder in schlecht belüfteten Bereichen verwenden, um Überhitzung zu vermeiden.
- Nicht in der Nähe von Kindern aufbewahren! Unachtsamer Gebrauch kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Defekte Kabel oder Anschlüsse können Kurzschlüsse und Brände verursachen – regelmäßige Überprüfung erforderlich.
- Kann in Kombination mit bestimmten Gasen oder Dämpfen Feuer oder Explosion verursachen.



Kälteverbrennung

- **WARNUNG:** Direkter Kontakt mit extrem kalten Oberflächen oder Substanzen kann zu schweren Erfrierungen führen und Haut und Gewebe schädigen.
- Von Kindern fernhalten!
- Unsachgemäße Nutzung kann Gefahren durch extreme Kälte mit sich bringen.
- Schutzkleidung (Handschuhe, Schutzbrille) beim Umgang mit tiefkalten Materialien tragen.



Stromschlaggefahr

- **WARNUNG:** Unsachgemäßer Gebrauch kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen
- Kontakt mit Wasser vermeiden – kann Kurzschlüsse und lebensgefährliche Stromschläge verursachen.
- Nur für die angegebene Spannung und Stromart verwenden. Verwendung mit falscher Spannung kann zu Überhitzung, Feuer oder Stromschlägen führen.
- Gerät nicht öffnen. Reparaturen und Wartung nur durch qualifiziertes Fachpersonal.

- Beschädigte Kabel oder Stecker dürfen nicht verwendet werden.
- Von Kindern und ungeschulten Personen fernhalten! Unsachgemäßer Gebrauch kann lebensgefährlich sein.
- Stecker nicht mit nassen Händen berühren! Dies kann zu einem sofortigen elektrischen Schlag führen.
- Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder in feuchten Umgebungen verwenden.



Explosionsgefahr

- **WARNUNG:** Unsachgemäße Handhabung kann zu Explosionen führen.
- Unsachgemäßer Gebrauch kann zu schweren Verletzungen oder Schäden führen.
- Hohe Temperaturen, offene Flammen, Funken oder Zündquellen vermeiden.
- Druckaufbau innerhalb des Geräts vermeiden – Bedienungsanleitung beachten.
- Elektrische Geräte, Funken oder statische Entladungen können Explosionen auslösen.



Verletzungsgefahr

- **WARNUNG:** Unsachgemäße Verwendung kann zu schweren Verletzungen führen.
- Von Kindern fernhalten! Unsachgemäßer Gebrauch durch Kinder kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten, bewegliche Teile oder hohe Kräfte.
- Nicht an Orten aufbewahren, an denen es herunterfallen kann. Gerät nur auf sicheren, stabilen Untergründen platzieren.
- Keine eigenmächtigen Reparaturen oder Manipulationen am Gerät durchführen – dies erhöht das Verletzungsrisiko.
- Schutzmaßnahmen treffen: Bei Nutzung geeignete Schutzkleidung und -handschuhe tragen.



Erstickungsgefahr

- **WARNUNG:** Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Von kleinen Kindern fernhalten! Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Plastikbeutel sicher entsorgen – Erstickungsgefahr für Kinder und Tiere.
- Gerät nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

Beschreibung (Deutsch)

Produktvorteile

- Innenraum mit abgerundeten Ecken (leichter zu säubern)
- Türen mit tiefgezogener Innenwand und leicht zu wechselnden Dichtungen
- Türen mit ergonomischen Griffkanten für beidseitiges Öffnen

Ausführung

- Das beste Markengerät seiner Klasse
- **Digitales Display**
- **Selbstschließende Türen**
- 2 Türig
- Öffnungsrichtung der Türen kann verändert werden
- 2 Schubladen (gekühlt)
- Kühltablett: 12 x EN 600 x 400 Behälter
- Einstellbare Füße bis **200 mm** , erreichbare Gesamthöhe des Möbels **900 mm**
- Ausgestattet mit Aufsatzvitrine
- Aufsatzvitrine: für zum Beispiel 11 x GN 1/4 Behälter, GN 1/2, GN 1/3 ebenfalls möglich
- Geeignet für GN Behälter mit einer max. Tiefe von 150 mm

Unsere Empfehlung

- **Steuermodul Art.Nr. WMKEV (Wifi) oder BMKEV (Bluetooth)**
- Nie wieder Temperaturaufzeichnungen per Hand sowie Entlastung des Personals durch lückenlose Temperaturüberwachung
- Automatische Dokumentation der täglichen Temperatur für die Lebensmittelüberwachungsbehörde (HACCP)

Qualität

- Hochwertige Verarbeitung
- Hochwertiger Edelstahl AISI 304
- Verdampferschale aus rostfreiem Stahl
- Leicht abmontierbare Führungen & Roste
- FCKW freie Polyurethan Isolierung
- Arbeitsplatte aus Granit mit abgerundeten Kanten

Kühlung Kühltablett

- Automatische Abtaufunktion
- Belüftetes Kondensationssystem
- Überwachung der Abtautemperatur
- Wasserablauf im Inneren des Kühlraums

- Einstellbare Endtemperatur des Entfrosters
- Temperaturbereich: **2 °C bis 6 °C**
- Kondensatoreinheit mit Schienen (**3/4** herausziehbar)

Kühlung Aufsatzvitrine

- Manuelle Abtauung
- Statische Kühlung
- Kältemittel: **R290**, FCKW - frei
- Temperaturbereich: **2 °C bis 6 °C**

Anschluss

- Leistung: 493 Watt
- Auslieferung mit 2 Schuko Stecker
- Elektrischer Anschluss: **230V / 1N/PE / 50 Hz**

Maße

- Außenmaß B x T x H: **2.305 mm x 800 mm x 1.240 mm**

Lieferumfang

- 1 x Kühlisch
- 1 x Aufsatzvitrine
- Die GN Behälter sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Richtlinien

- Selbstverständlich nach Vorgaben der Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien produziert
- Artikel trägt richtlinienkonform CE-Kennzeichnung
- Material entspricht den europäischen Nahrungsmittel-Normen

Technisches Datenblatt (Deutsch)

Abmessungen Gesamt

Breite 2.305 mm

Tiefe 800 mm

Höhe 1.240 mm

Abmessungen Kühl Tisch

Breite 2.305 mm

Tiefe 800 mm

Höhe 980 mm

Türmaß 440 mm x 520 mm

Roste 400 mm x 600 mm

Abmessungen Aufsatzvitrine

Breite 2.305 mm

Tiefe 353 mm

Höhe 260 mm

Details

Kühltisch

Bedienung Digital

Türen 2

Schubladen 2

Nutzvolumen 600 l

Isolierung 55 mm

Aufsatzvitrine

Bedienung Digital

Nutzvolumen 70 l

GN Behälter 1/4 max. Tiefe 150 mm

Kühlung Kühltisch

Abtauung Automatisch

Kühlfaktor Statisch

Kältemittel R290

Temperatur 2 °C bis 6 °C

Kühlung Aufsatzvitrine

Abtauung Automatisch

Kühlfaktor Statisch

Kältemittel R290

Temperatur -1 °C ~ 7 °C

Anschlusswerte Kühltisch

Leistung 368 Watt

Spannung 230V

Phase(n) 1N/PE

Frequenz 50 Hz

Anschlusswerte Aufsatzvitrine

Leistung 125 Watt

Spannung 230V

Frequenz 50 Hz

Phase(n) 1N/PE

Lieferung

Versandart Spedition

Lieferzustand Montiert

Gewicht 360 kg

Hinweise für Kinder / Schutzbedürftige Personen

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Nutzung durch Erwachsene vorgesehen und nicht für Kinder geeignet. Aufgrund der Bauart und Funktionsweise können bei unsachgemäßer Bedienung erhebliche Verletzungsgefahren entstehen.

Kinder dürfen das Gerät weder bedienen noch in Betrieb nehmen. Die Nutzung, Bedienung und Wartung des Geräts ist ausschließlich Erwachsenen vorbehalten, die mit den entsprechenden Sicherheits- und Bedienungshinweisen vertraut sind.

Kundendienst

Hinweis zum Kundendienst:

Bitte lesen Sie bei Fragen oder Problemen zunächst die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Viele Antworten und Lösungen finden Sie dort.

Sollte ein Problem weiterhin bestehen, Unsicherheiten auftreten oder eine Störung am Gerät vorliegen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne für Unterstützung, technische Auskünfte oder Reparaturanfragen zur Verfügung.

Supportzeiten

DE | Deutsch

Unser Kundendienst ist erreichbar von Montag bis Freitag, jeweils von 08:30 bis 17:30 Uhr (Mitteleuropäische Zeit, MEZ/MESZ).

Ersatzteile / Zubehör

Ersatzteile und Zubehör können Sie gerne über unsere Verkaufsabteilung oder unseren Kundendienst anfragen.

Risico's (nederlands)



Brandgevaar

- **WAARSCHUWING:** Het apparaat kan hoge temperaturen genereren en brand veroorzaken.
- Uit de buurt houden van open vuur, vonken en hete oppervlakken.
- Overmatige blootstelling aan hitte kan leiden tot brand of explosie.
- Niet gebruiken of bewaren in de buurt van licht ontvlambare materialen zoals papier, stof of benzine.
- Bedek het product niet en gebruik het niet op slecht geventileerde plaatsen om oververhitting te voorkomen.
- Niet in de buurt van kinderen bewaren! Onzorgvuldig gebruik kan leiden tot gevaarlijke situaties.
- Defecte kabels of aansluitingen kunnen kortsluiting en brand veroorzaken.
- Kan brand of explosie veroorzaken in combinatie met bepaalde gasen of dampen.



Koude verbranding

- **WAARSCHUWING:** Direct contact met extreem koude oppervlakken of stoffen kan ernstige bevroering veroorzaken en huid en weefsel beschadigen.
- Uit de buurt van kinderen houden!
- Onjuist gebruik kan leiden tot gevaren door extreme kou.
- Draag beschermende kleding (handschoenen, veiligheidsbril) bij het hanteren van cryogene materialen.



Risico op elektrische schokken

- **WAARSCHUWING:** Onjuist gebruik kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.
- Vermijd contact met water - kan kortsluiting en levensgevaarlijke elektrische schokken veroorzaken.
- Alleen gebruiken voor de aangegeven spanning en stroomsterkte. Gebruik met een verkeerde spanning kan leiden tot oververhitting, brand of elektrische schokken.
- Open het apparaat niet. Reparaties en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde specialisten.
- Beschadigde kabels of stekkers mogen niet worden gebruikt.

- Uit de buurt van kinderen en ongetrainde personen houden! Verkeerd gebruik kan levensgevaarlijk zijn.
- Raak de stekker niet aan met natte handen! Dit kan leiden tot een elektrische schok.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van water of in een vochtige omgeving.



Explosiegevaar

- **WAARSCHUWING:** Onjuist gebruik kan leiden tot explosies.
- Verkeerd gebruik kan leiden tot ernstig letsel of schade.
- Vermijd hoge temperaturen, open vuur, vonken of ontstekingsbronnen.
- Voorkom drukopbouw in het apparaat - neem de gebruiksaanwijzing in acht.
- Elektrische apparaten, vonken of statische ontladingen kunnen explosies veroorzaken.



Risico op verwondingen

- **WAARSCHUWING:** Onjuist gebruik kan leiden tot ernstig letsel.
- Uit de buurt van kinderen houden! Onjuist gebruik door kinderen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
- Risico op letsel door scherpe randen, bewegende onderdelen of grote krachten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het kan vallen. Plaats het apparaat alleen op een veilige, stabiele ondergrond.
- Voer geen ongeautoriseerde reparaties of manipulaties uit aan het apparaat - dit verhoogt het risico op verwondingen.
- Neem beschermende maatregelen: Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen wanneer u het apparaat gebruikt.



Verstikkingsgevaar

- **WAARSCHUWING:** Kleine onderdelen of verpakkingsmaterialen kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Uit de buurt van kleine kinderen houden! Kleine onderdelen of verpakkingsmateriaal kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Gooi plastic zakken veilig weg - verstikkingsgevaar voor kinderen en dieren.
- Gebruik het apparaat alleen in goed geventileerde ruimtes.

Beschrijving (nederlands)

Voordelen van het product

- Interieur met afgeronde hoeken (gemakkelijker schoon te maken)
- Deuren met diepgetrokken binnenwand en gemakkelijk te vervangen deurdichtingen
- Deuren met ergonomische handgrypanden voor openen vanaf beide zijden

Uitvoering

- Het beste merkapparaat uit zijn klasse
- **Digitaal scherm**
- **Automatisch sluitende deuren**
- 2 Deur
- Openingsrichting van de deuren kan worden gewijzigd
- 2 Laden (gekoeld)
- Koeltabel: 12 x NL 600 x 400 Container
- Verstelbare voeten tot **200 mm** , maximale hoogte van **900 mm**
- Uitgerust met topvitrine
- Bovenaan gemonteerde vitrine: bijvoorbeeld 11 x GN 1/4 Container, GN 1/2, GN 1/3 ook mogelijk
- Geschikt voor GN containers met een max. diepte van 150 mm

Onze aanbeveling

- **Controle module art. nr. WMKEV (Wifi) of BMKEV (Bluetooth)**
- Geen handmatige temperatuurregistraties meer en het personeel wordt ontlast dankzij naadloze temperatuurbewaking
- Automatische documentatie van de dagelijkse temperatuur voor de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit (NVWA)

Kwaliteit

- Hoogwaardige afwerking
- Hoogwaardig Roestvrij staal AISI 304
- Stoombakken van roestvrij staal
- Gemakkelijk te demonteren geleidingen en roosters
- FCKW-vrije polyurethaan isolatie
- Granieten werkblad met afgeronde hoeken

Koeling Koeltafel

- Automatische ontdooifunctie
- Geventileerd condensatiesysteem
- Ontdooitemperatuur wordt gecontroleerd
- Waterafvoer aan de binnenkant van de koelruimte

- Instelbare doeltemperatuur van de ontdooiinstallatie
- Temperatuurbereik: **2 °C tot 6 °C**
- Condensator met rails (**3/4** kan worden uitgetrokken)

Koeling Boven gemonteerde vitrine

- Handmatige ontdooiing
- Statische koeling
- Koelmiddel: **R290**, CFK - vrij
- Temperatuurbereik: **2 °C tot 6 °C**

Aansluiting

- Kracht: 493 Watt
- Levering met 2 Schuko stekker
- Elektrische aansluiting: **230V / 1N/PE / 50 Hz**

Afmetingen

- Buitenafmetingen B x D x H: **2.305 mm x 800 mm x 1.240 mm**

Leveringsomvang

- 1 x koeltafel
- De GN containers worden niet inbegrepen bij de levering!

Richtlijnen

- Uiteraard geproduceerd volgens de richtlijnen inzake hygiëne en veiligheid
- Artikel draagt CE-markering in overeenstemming met de richtlijn
- Materiaal voldoet aan de Europese voedingsmiddelennormen

Technisch gegevensblad (nederlands)

Afmetingen totaal

Breedte 2.305 mm

Diepte 800 mm

Hoogte 1.240 mm

Afmetingen koeltafel

Breedte 2.305 mm

Diepte 800 mm

Hoogte 980 mm

Afmeting deur 440 mm x 520 mm

Rooster(s) 400 mm x 600 mm

Afmetingen bovenste vitrine

Breedte 2.305 mm

Diepte 353 mm

Hoogte 260 mm

Details

Koelwerkbank

Bediening Digitaal

Deuren 2

Laden 2

Nuttig volume 600 l

Isolatie 55 mm

Opzetvitrine

Bediening Digitaal

Nuttig volume 70 l

GN bakken 1/4 max. diepte 150 mm

Koeling Koeltafel

Ontdooien Automatisch

Koelfactor Statisch

Koelmiddel R290

Temperatuur 2 °C ~ 6 °C

Koeling opzetvitrine

Ontdooien Automatisch

Koelfactor Statisch

Koelmiddel R290

Temperatuur -1 °C tot 7 °C

Aangesloten ladingen koeltafel

Vermogen 368 Watt

Spanning 230V

Fase(n) 1N/PE
Frequentie 50 Hz

Aangesloten ladingswaarden vitrine aan bovenzijde

Prestatie 125 Watt
Spanning 230V
Frequentie 50 Hz
Fase(n) 1N/PE

Levering

Verzendmethode Expeditie van goederen

Leveringsstatus Gemonteerd

Gewicht 360 kg

Informatie voor kinderen / kwetsbare personen

Belangrijke veiligheidsinformatie: Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen en is niet geschikt voor kinderen. Door het ontwerp en de werking kan onjuist gebruik leiden tot aanzienlijk risico op letsel. Kinderen mogen het apparaat niet bedienen of opstarten. Het apparaat mag alleen worden gebruikt, bediend en onderhouden door volwassenen die bekend zijn met de relevante veiligheids- en bedieningsinstructies. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Klantenservice

Klantenservice-informatie: Lees bij vragen of problemen eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Daarin vindt u veel antwoorden en oplossingen. Als er een probleem blijft bestaan, als er onduidelijkheden ontstaan of als er een defect is aan het apparaat, neem dan contact op met onze klantenservice. Ons serviceteam staat u graag te woord voor ondersteuning, technische informatie of reparatieaanvragen. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Ondersteuningstijden

DE | Duitsland Onze klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08:30 tot 17:30 (Centraal-Europese Tijd, CET/CEST).

Reserveonderdelen / accessoires

Reserveonderdelen en accessoires kunnen worden aangevraagd bij onze verkoopafdeling of onze klantenservice.

Riesgos (español)



Peligro de incendio

- ADVERTENCIA: El dispositivo puede generar altas temperaturas y provocar incendios.
- Mantener alejado de llamas abiertas, chispas y superficies calientes.
- La exposición excesiva al calor puede causar incendios o explosiones.
- No utilizar ni almacenar cerca de materiales altamente inflamables como papel, tela o gasolina.
- No cubrir el producto ni usarlo en áreas con poca ventilación para evitar el sobrecalentamiento.
- ¡Mantener fuera del alcance de los niños! Un uso inadecuado puede generar situaciones de riesgo.
- Los cables o conexiones defectuosas pueden causar cortocircuitos e incendios; es necesario revisarlos periódicamente.
- Puede provocar fuego o explosión en combinación con ciertos gases o vapores.



Quemadura fría

- ADVERTENCIA: El contacto directo con superficies o sustancias extremadamente frías puede provocar congelación severa y dañar la piel y los tejidos.
- ¡Mantener alejado de los niños!
- El uso inadecuado puede generar riesgos debido a temperaturas extremadamente bajas.
- Se recomienda el uso de ropa de protección (guantes, gafas de seguridad) al manipular materiales a temperaturas muy bajas.



Riesgo de descarga eléctrica

- ADVERTENCIA: El uso inadecuado puede causar lesiones graves o provocar incluso la muerte.
- Evite el contacto con agua: puede provocar cortocircuitos y descargas eléctricas mortales.
- Utilice solo con el voltaje y tipo de corriente especificados. El uso con voltaje incorrecto puede causar sobrecalentamiento, incendios o descargas eléctricas.
- No abra el dispositivo. Las reparaciones y el mantenimiento deben ser realizados únicamente por personal cualificado.
- No utilice cables o enchufes dañados.

- ¡Mantener alejado de niños y personas no capacitadas! El uso inadecuado puede ser peligroso para la vida.
- No toque el enchufe con las manos mojadas, ya que podría provocar una descarga eléctrica inmediata.
- No utilice el dispositivo cerca del agua o en entornos húmedos.



Peligro de explosión

- ADVERTENCIA: El manejo inadecuado puede provocar explosiones.
- Un uso incorrecto puede causar lesiones graves o daños materiales.
- Evite altas temperaturas, llamas abiertas, chispas o fuentes de ignición.
- Evite la acumulación de presión dentro del dispositivo; siga las instrucciones del manual de usuario.
- Los dispositivos eléctricos, las chispas o las descargas estáticas pueden provocar explosiones.



Riesgo de lesión

- ¡ADVERTENCIA: El uso inadecuado puede causar lesiones graves.
- ¡Mantener fuera del alcance de los niños! El uso indebido por parte de niños puede dar lugar a situaciones peligrosas.
- Riesgo de lesiones debido a bordes afilados, piezas móviles o fuerzas elevadas.
- No almacenar en lugares donde pueda caerse. Colocar el dispositivo solo sobre superficies seguras y estables.
- No realizar reparaciones o manipulaciones no autorizadas en el dispositivo, ya que esto aumenta el riesgo de lesiones.
- Tomar medidas de protección: al usar el dispositivo, llevar ropa de protección adecuada y guantes de seguridad.



Peligro de asfixia

- ADVERTENCIA: Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- ¡Mantener alejado de niños pequeños! Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- Deseche las bolsas de plástico de manera segura, ya que representan un riesgo de asfixia para niños y animales.

- Utilice el dispositivo solo en espacios bien ventilados.

Descripción (español)

Avantages du produit

- Intérieur avec coins arrondis (plus facile à nettoyer)
- Portes avec un panneau interne embouti et des joints faciles à remplacer
- Portes avec bords de préhension ergonomiques pour une ouverture des deux côtés

Exécution

- [b][BI]Le meilleur appareil de sa catégorie[/BI]/b]
- Affichage numérique
- **Portes à fermeture automatique**
- 2 Type
- Le côté d'ouverture des portes peut être modifié
- 2 Tiroirs (réfrigérés)
- Table réfrigérée : 12 x EN 600 x 400 récipients
- Pieds réglables jusqu'à **200 mm** , hauteur totale accessible du meuble **900 mm**
- Équipé d'une vitrine à poser
- Vitrine de comptoir : pour par exemple 11 x GN 1/4 récipients, GN 1/2, GN 1/3 également possibles
- Convient aux bacs GN avec une profondeur maximale de 150 mm

Notre recommandation

- **Module de commande Réf. WMKEV (Wifi) ou BMKEV (Bluetooth)**
- Plus jamais d'enregistrements de température manuels, avec une allègement du personnel grâce à une surveillance continue de la température
- Documentation automatique de la température quotidienne pour l'autorité de contrôle des denrées alimentaires (HACCP)

Qualité

- Finition de haute qualité
- De haute qualitéAcier inoxydable AISI 304
- Stérilisateur en acier inoxydable
- Guides et grilles facilement amovibles
- Isolation polyuréthane sans CFC
- Plan de travail en granit avec bords arrondis

Réfrigération Table réfrigérée

- Fonction de dégivrage automatique
- Système de condensation ventilée
- Contrôle de la température de dégivrage
- Ecoulement d'eau à l'intérieur de la chambre froide

- Température du dégivreur réglable
- Plage de température : **2 °C jusqu'à 6 °C**
- Unité de condensateur avec rails (**3/4** extractible)

Réfrigération Vitrine à poser

- Dégivrage manuel
- Réfrigération statique
- Agent réfrigérant: **R290**, sans CFC
- Plage de température : **2 °C jusqu'à 6 °C**

Raccordement

- Puissance : 493 Watts
- Livraison avec 2 prises Schuko
- Raccordement électrique : **230V / 1N/PE / 50 Hz**

Dimensions

- Dimensions extérieures L x P x H : **2.305 mm x 800 mm x 1.240 mm**

Contenu de la livraison

- 1 x Table réfrigérée
- 1 x Vitrine de présentation
- Les bacs GN ne sont pas inclus dans la livraison !

Directives

- Produit, bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte la marque CE conforme aux directives
- Le matériau est conforme aux normes alimentaires européennes.

Ficha técnica (español)

Dimensions total

Largeur 2.305 mm
Profondeur 800 mm
Hauteur 1.240 mm

Dimensions de la table réfrigérée

Largeur 2.305 mm
Profondeur 800 mm
Hauteur 980 mm

Dimensions de la porte 440 mm x 520 mm
Les grilles 400 mm x 600 mm

Dimensions vitrine à poser

Taille 2.305 mm
Profondeur 353 mm
Hauteur 260 mm

Détails

Table réfrigérée

Fonctionnement Numérique
Portes 2
Tiroirs de rangement 2
Volume utile 600 l
Isolation 55 mm

Vitrine sur socle

Fonctionnement Numérique
Volume utile 70 l
Conteneur GN 1/4 profondeur max. 150 mm

Réfrigération Table réfrigérée

Dégivrage Automatique
Facteur de refroidissement Statique
Agent réfrigérant R290
Température 2 °C °C à 6 °C

Réfrigération Vitrine à poser

Dégivrage Automatique
Facteur de refroidissement Statique
Agent réfrigérant R290
Température -1 °C ~ 7 °C

Puissance connectée de la table réfrigérée

Puissance 368 Watt

Tension 230V
Phases 1N/PE
Fréquence 50 Hz

Dimensions vitrine à poser

Puissance 125 Watt
Tension 230V
Fréquence 50 Hz
Phases 1N/PE

Livraison

Mode d'expédition Expédition

Statut de livraison Monté

Poids 360 kg

Información para niños/personas vulnerables

Importante Aviso de Seguridad: Este dispositivo está destinado exclusivamente al uso por parte de adultos. No es apto para niños. Un uso inadecuado puede causar riesgos de lesiones. Los niños no deben usarlo. Su uso está reservado a adultos capacitados.

Servicio al cliente

Atención al Cliente: En caso de dudas o problemas, consulte primero el manual. Allí encontrará muchas soluciones. Si el problema persiste, contacte con nuestro servicio técnico. Estaremos encantados de ayudarle.

Tiempos de soporte

DE | Alemán: Nuestro servicio de atención al cliente está disponible de lunes a viernes, de 08:30 a 17:30 (hora de Europa Central, CET/CEST).

Repuestos / accesorios

Puede solicitar repuestos y accesorios a través de nuestro departamento de ventas o del servicio de atención al cliente.

Risques (français)



Risque d'incendie

- **AVERTISSEMENT** : L'appareil peut générer des températures élevées et provoquer des incendies.
- Tenir éloigné des flammes nues, des étincelles et des surfaces chaudes.
- Une exposition excessive à la chaleur peut entraîner un incendie ou une explosion.
- Ne pas utiliser ou stocker à proximité de matériaux facilement inflammables tels que le papier, les tissus ou l'essence.
- Ne pas couvrir l'appareil ni l'utiliser dans des zones mal ventilées pour éviter la surchauffe.
- Ne pas conserver à proximité des enfants ! Une utilisation imprudente peut entraîner des situations dangereuses.
- Des câbles ou des connexions défectueux peuvent provoquer des courts-circuits et des incendies – vérification régulière nécessaire.
- Peut provoquer un incendie ou une explosion en combinaison avec certains gaz ou vapeurs.



Brûlure froide

- **AVERTISSEMENT** : Un contact direct avec des surfaces ou des substances extrêmement froides peut entraîner des engelures graves et endommager la peau et les tissus.
- Tenir hors de portée des enfants !
- Une utilisation incorrecte peut entraîner des dangers liés à des températures extrêmement basses.
- Porter des vêtements de protection (gants, lunettes de protection) lors de la manipulation de matériaux très froids.



Risque de choc électrique

- **AVERTISSEMENT** : Une utilisation incorrecte peut entraîner de graves blessures ou la mort
- Éviter tout contact avec l'eau – cela peut provoquer des courts-circuits et des chocs électriques mortels.
- Utiliser uniquement avec la tension et le type de courant spécifiés. L'utilisation avec une tension incorrecte peut entraîner une surchauffe, un incendie ou des chocs électriques.

- Ne pas ouvrir l'appareil. Les réparations et l'entretien doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.
- Ne pas utiliser de câbles ou de prises endommagés.
- Tenir hors de portée des enfants et des personnes non formées ! Une mauvaise utilisation peut être mortelle.
- Ne pas toucher la prise avec les mains mouillées ! Cela peut provoquer un choc électrique immédiat.
- Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau ou dans des environnements humides.



Risque d'explosion

- **AVERTISSEMENT** : Une manipulation incorrecte peut provoquer des explosions.
- Une mauvaise utilisation peut entraîner de graves blessures ou des dommages.
- Éviter les températures élevées, les flammes nues, les étincelles ou les sources d'allumage.
- Éviter l'accumulation de pression à l'intérieur de l'appareil – consulter le manuel d'utilisation.
- Les appareils électriques, les étincelles ou les décharges électrostatiques peuvent provoquer des explosions.



Risque de blessure

- **AVERTISSEMENT** : Une utilisation incorrecte peut entraîner de graves blessures.
- Tenir hors de portée des enfants ! Une mauvaise utilisation par des enfants peut entraîner des situations dangereuses.
- Risque de blessure en raison de bords tranchants, de pièces mobiles ou de forces élevées.
- Ne pas stocker dans des endroits où l'appareil pourrait tomber. Placer l'appareil uniquement sur des surfaces sûres et stables.
- Ne pas effectuer de réparations ou de manipulations non autorisées sur l'appareil – cela augmente le risque de blessure.
- Prendre des mesures de protection : Porter des vêtements et des gants de protection appropriés lors de l'utilisation.



Risque d'étouffement

- **AVERTISSEMENT** : Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants ! Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.

- Jeter les sacs en plastique de manière sécurisée – Risque d'étouffement pour les enfants et les animaux.
- Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces bien ventilées.

Description (français)

Avantages du produit

- Intérieur avec coins arrondis (plus facile à nettoyer)
- Portes avec un panneau interne embouti et des joints faciles à remplacer
- Portes avec bords de préhension ergonomiques pour une ouverture des deux côtés

Exécution

- [b][BI]Le meilleur appareil de sa catégorie[/BI]/b]
- Affichage numérique
- **Portes à fermeture automatique**
- 2 Type
- Le côté d'ouverture des portes peut être modifié
- 2 Tiroirs (réfrigérés)
- Table réfrigérée : 12 x EN 600 x 400 récipients
- Pieds réglables jusqu'à **200 mm** , hauteur totale accessible du meuble **900 mm**
- Équipé d'une vitrine à poser
- Vitrine de comptoir : pour par exemple 11 x GN 1/4 récipients, GN 1/2, GN 1/3 également possibles
- Convient aux bacs GN avec une profondeur maximale de 150 mm

Notre recommandation

- **Module de commande Réf. WMKEV (Wifi) ou BMKEV (Bluetooth)**
- Plus jamais d'enregistrements de température manuels, avec une allègement du personnel grâce à une surveillance continue de la température
- Documentation automatique de la température quotidienne pour l'autorité de contrôle des denrées alimentaires (HACCP)

Qualité

- Finition de haute qualité
- De haute qualitéAcier inoxydable AISI 304
- Stérilisateur en acier inoxydable
- Guides et grilles facilement amovibles
- Isolation polyuréthane sans CFC
- Plan de travail en granit avec bords arrondis

Réfrigération Table réfrigérée

- Fonction de dégivrage automatique
- Système de condensation ventilée
- Contrôle de la température de dégivrage
- Ecoulement d'eau à l'intérieur de la chambre froide

- Température du dégivreur réglable
- Plage de température : **2 °C jusqu'à 6 °C**
- Unité de condensateur avec rails (**3/4** extractible)

Réfrigération Vitrine à poser

- Dégivrage manuel
- Réfrigération statique
- Agent réfrigérant: **R290**, sans CFC
- Plage de température : **2 °C jusqu'à 6 °C**

Raccordement

- Puissance : 493 Watts
- Livraison avec 2 prises Schuko
- Raccordement électrique : **230V / 1N/PE / 50 Hz**

Dimensions

- Dimensions extérieures L x P x H : **2.305 mm x 800 mm x 1.240 mm**

Contenu de la livraison

- 1 x Table réfrigérée
- 1 x Vitrine de présentation
- Les bacs GN ne sont pas inclus dans la livraison !

Directives

- Produit, bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte la marque CE conforme aux directives
- Le matériau est conforme aux normes alimentaires européennes.

Fiche technique (français)

Dimensions total

Largeur 2.305 mm
Profondeur 800 mm
Hauteur 1.240 mm

Dimensions de la table réfrigérée

Largeur 2.305 mm
Profondeur 800 mm
Hauteur 980 mm

Dimensions de la porte 440 mm x 520 mm
Les grilles 400 mm x 600 mm

Dimensions vitrine à poser

Taille 2.305 mm
Profondeur 353 mm
Hauteur 260 mm

Détails

Table réfrigérée

Fonctionnement Numérique
Portes 2
Tiroirs de rangement 2
Volume utile 600 l
Isolation 55 mm

Vitrine sur socle

Fonctionnement Numérique
Volume utile 70 l
Conteneur GN 1/4 profondeur max. 150 mm

Réfrigération Table réfrigérée

Dégivrage Automatique
Facteur de refroidissement Statique
Agent réfrigérant R290
Température 2 °C °C à 6 °C

Réfrigération Vitrine à poser

Dégivrage Automatique
Facteur de refroidissement Statique
Agent réfrigérant R290
Température -1 °C ~ 7 °C

Puissance connectée de la table réfrigérée

Puissance 368 Watt

Tension 230V
Phases 1N/PE
Fréquence 50 Hz

Dimensions vitrine à poser

Puissance 125 Watt
Tension 230V
Fréquence 50 Hz
Phases 1N/PE

Livraison

Mode d'expédition Expédition

Statut de livraison Monté

Poids 360 kg

Informations pour les enfants / personnes vulnérables

Important Avis de Sécurité : Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation par des adultes. Il n'est pas adapté aux enfants. Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques de blessures. Les enfants ne doivent pas utiliser ni mettre en marche l'appareil. Son utilisation est réservée aux adultes informés.

Service client

Service Client : Veuillez consulter le manuel d'utilisation en cas de problème. De nombreuses réponses y sont indiquées. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service client. Notre équipe est à votre disposition pour vous aider.

Horaires d'assistance

DE | Allemand : Notre service client est joignable du lundi au vendredi, de 08h30 à 17h30 (heure d'Europe centrale, CET/CEST).

Pièces détachées/accessoires

Vous pouvez demander des pièces détachées ou des accessoires auprès de notre service commercial ou de notre service client.

Rischi (italiano)



Pericolo di incendio

- **AVVERTENZA:** L'apparecchio può generare temperature elevate e provocare incendi.
- Tenere lontano da fiamme libere, scintille e superfici calde.
- L'eccessiva esposizione al calore può provocare incendi o esplosioni.
- Non utilizzare o conservare in prossimità di materiali altamente infiammabili come carta, tessuti o benzina.
- Non coprire il prodotto e non utilizzarlo in aree poco ventilate per evitare il surriscaldamento.
- Non conservare in prossimità di bambini! Un uso disattento può portare a situazioni pericolose
- I cavi o i collegamenti difettosi possono causare cortocircuiti e incendi: è necessario effettuare controlli regolari.
- Può provocare incendi o esplosioni in combinazione con alcuni gas o vapori.



Bruciore da freddo

- **AVVERTENZA:** Il contatto diretto con superfici o sostanze estremamente fredde può causare gravi congelamenti e danneggiare la pelle e i tessuti.
- Tenere lontano dai bambini!
- Un uso improprio può comportare pericoli dovuti al freddo estremo.
- Indossare indumenti protettivi (guanti, occhiali di sicurezza) quando si maneggiano materiali criogenici.



Rischio di scossa elettrica

- **AVVERTENZA:** L'uso improprio può provocare gravi lesioni o morte.
- Evitare il contatto con l'acqua: può causare cortocircuiti e scosse elettriche pericolose per la vita.
- Utilizzare solo per il tipo di tensione e corrente specificati. L'utilizzo di una tensione errata può causare surriscaldamento, incendi o scosse elettriche.
- Non aprire l'apparecchio. Le riparazioni e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
- Non utilizzare cavi o spine danneggiati.

- Tenere lontano da bambini e persone non addestrate! L'uso improprio può essere pericoloso per la vita.
- Non toccare la spina con le mani bagnate! Ciò può provocare una scossa elettrica immediata.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua o in ambienti umidi.



Pericolo di esplosione

- **AVVERTENZA:** un uso improprio può provocare esplosioni.
- L'uso improprio può causare gravi lesioni o danni.
- Evitare temperature elevate, fiamme libere, scintille o fonti di accensione.
- Evitare l'accumulo di pressione all'interno dell'apparecchio - osservare le istruzioni per l'uso.
- Apparecchi elettrici, scintille o scariche elettrostatiche possono causare esplosioni.



Rischio di lesioni

- **AVVERTENZA:** l'uso improprio può provocare gravi lesioni.
- Tenere lontano dai bambini! L'uso improprio da parte dei bambini può portare a situazioni pericolose.
- Rischio di lesioni a causa di bordi taglienti, parti mobili o forze elevate.
- Non riporre l'apparecchio in luoghi in cui potrebbe cadere. Posizionare l'apparecchio solo su superfici sicure e stabili.
- Non eseguire riparazioni o manipolazioni non autorizzate sull'apparecchio per non aumentare il rischio di lesioni.
- Adottare misure di protezione: Indossare indumenti e guanti protettivi adeguati durante l'uso.



Pericolo di soffocamento

- **AVVERTENZA:** piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Tenere lontano dai bambini piccoli! Piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Smaltire i sacchetti di plastica in modo sicuro - pericolo di soffocamento per bambini e animali.
- Utilizzare l'apparecchio solo in locali ben ventilati.

Descrizione (italiano)

Vantaggi del prodotto

- Interno con angoli arrotondati (più facile da pulire)
- Porte con interni profondi e guarnizioni semplici da sostituire
- Porte con maniglie ergonomiche per l'apertura da entrambi i lati

Versione

- Il miglior apparecchio di marca della sua categoria
- **Display digitale**
- **Porte a chiusura automatica**
- 2 Porta
- Direzione di apertura delle porte modificabile
- 2 Cassetti (refrigerati)
- Tabella di raffreddamento: 12 x IT 600 x 400 Contenitore
- Piedini regolabili fino a **200 mm** , altezza totale raggiungibile del mobile **900 mm**
- Dotato di vetrina superiore
- Vetrina superiore: ad esempio 11 x GN 1/4 Contenitore, GN 1/2, GN 1/3 anche possibile
- Adatto per contenitori GN con profondità massima di 150 mm

La nostra raccomandazione

- **Modulo di controllo n. art. WMKEV (Wifi) o BMKEV (Bluetooth)**
- Niente più registrazioni manuali della temperatura e riduzione del carico di lavoro per il personale grazie al monitoraggio continuo della temperatura
- Documentazione automatica della temperatura giornaliera per l'autorità di controllo degli alimenti (HACCP)

Qualità

- Lavorazione di alta qualità
- Alta qualità Acciaio inox AISI 304
- Vasca dell'evaporatore in acciaio inox
- Guide e griglie facilmente rimovibili
- Isolamento in poliuretano senza CFC
- Piano di lavoro in granito con bordi arrotondati

Tavolo refrigerato

- Funzione di sbrinamento automatico
- Sistema di condensazione ventilato
- Monitoraggio della temperatura di sbrinamento
- Drenaggio dell'acqua all'interno del vano refrigerato

- Temperatura finale dello sbrinatori regolabile
- Intervallo di temperatura: da **2 °C a 6 °C**
- Unità condensatore con binari (**3/4** estraibile)

Vetrina superiore refrigerata

- Sbrinamento manuale
- Raffreddamento statico
- Refrigerante: **R290**, senza CFC
- Intervallo di temperatura: da **2 °C a 6 °C**

Connessione

- Potenza: 493 Watt
- Consegna con 2 Spina Schuko
- Alimentazione elettrica: **230V / 1N/PE / 50 Hz**

Dimensioni

- Dimensioni esterne L x P x H: **2.305 mm x 800 mm x 1.240 mm**

Ambito di consegna

- 1 x Tavolo refrigerato
- 1 x Vetrina superiore
- I contenitori GN non sono compresi nella fornitura!

Linee guida

- Prodotto in conformità con le linee guida di igiene e sicurezza
- L'articolo è contrassegnato con il marchio CE conforme alle direttive
- Materiale conforme agli standard alimentari Europei

Scheda tecnica (italiano)

Dimensioni totali

Larghezza 2.305 mm

Profondità 800 mm

Altezza 1.240 mm

Dimensioni del tavolo refrigerato

Larghezza 2.305 mm

Profondità 800 mm

Altezza 980 mm

Dimensioni della porta 440 mm x 520 mm

Griglie 400 mm x 600 mm

Dimensioni della vetrina superiore

Larghezza 2.305 mm

Profondità 353 mm

Altezza 260 mm

Dettagli

Tavolo refrigerato

Operazione Digitale

Porte 2

Cassetti 2

Volume utile 600 l

Isolamento 55 mm

Vetrina da banco

Operazione Digitale

Volume utile 70 l

Contenitore GN 1/4 profondità massima 150 mm

Tavolo di raffreddamento rinfrescante

Scongelamento Automatico

Fattore di raffreddamento Statico

Refrigerante R290

Temperatura da 2 °C °C a 6 °C

Vetrina superiore refrigerata

Scongelamento Automatico

Fattore di raffreddamento Statico

Refrigerante R290

Temperatura -1 °C ~ 7 °C

Valori di connessione della tabella di raffreddamento

Potenza 368 Watt

Tensione 230V
Fase(i) 1N/PE
Frequenza 50 Hz

Valori di collegamento per vetrina superiore

Potenza 125 Watt
Tensione 230V
Frequenza 50 Hz
Fase(i) 1N/PE

Consegna

Metodo di spedizione Spedizione merci
Stato di consegna Montato
Peso 360 kg

Informazioni per bambini/persone vulnerabili

Avviso Importante di Sicurezza: Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. Non è adatto ai bambini. A causa della sua struttura e del suo funzionamento, un utilizzo improprio può comportare seri rischi di lesioni. I bambini non devono in nessun caso utilizzare o mettere in funzione il dispositivo. L'uso, il funzionamento e la manutenzione sono riservati esclusivamente agli adulti istruiti.

Assistenza clienti

Assistenza Clienti: In caso di domande o problemi, leggere attentamente il manuale d'uso. Molte risposte si trovano al suo interno. Se il problema persiste o c'è un malfunzionamento, contattare il nostro servizio clienti. Il nostro team sarà lieto di assistervi.

Tempi di supporto

DE | Tedesco: Il nostro servizio clienti è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 17:30 (ora dell'Europa centrale, CET/CEST).

Ricambi / accessori

È possibile richiedere ricambi e accessori tramite il nostro reparto vendite o il servizio clienti.